

Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande latérale gauche - 4P - 250A

REF. 0 266 27

483,10€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	7 dm ³
Poids	3175 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

DPX-IS sans déclenchement

Commande latérale gauche

- 4P
- 250 A

Caractéristiques Générales

DPX™ -IS 250 - interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A

- Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
- Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage
- Livrés avec cache-vis
- Conformes à la norme NF IEC 60947-3
- Catégorie d'emploi AC 23 A
- Reçoivent les auxiliaires électriques
- Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de pré coupure selon la position de montage
- Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980258	KIT PIECES DE RECHANGE DPX IS 250	79,13	3
980266	KIT PIECES DE RECHANGE COMMANDE ROTATIVE LATERAL DPXIS 250	28,94	4

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.