

Luminaire à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique pour établissements non médicalisés

REF. 0 783 05



883,10€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 13.7 dm ³ |
| Poids | 3782 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Luminaire ECO 2

Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique

- Idéalement conçu pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile
- Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives
- Equipé d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel
- Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens)
- Eclairage d'ambiance 21 W (2315 lumens) par LEDs
- T° de couleur : lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K
- IK 04
- Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance
- Longueur de l'applique : 0,97 m

Caractéristiques Générales

Mosaic™ luminaires à LEDs - résidence EHPAD et bâtiments de santé

- Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures
- IP 20 - Classe I
- Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien (sauf verrine)
- Tenue au fil incandescent : 850 °C - Ra ou IRC > 80
- Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1