

## Disjoncteur de branchement version Enedis DPX<sup>3</sup>400AB 400A 4P avec mesure intégrée

REF. 4 225 97



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	10 dm <sup>3</sup>
Poids	8252 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### DPX<sup>3</sup> 400 AB

- Reçoivent les blocs différentiels DPX<sup>3</sup> 630

##### 400 A

- Déclencheurs électroniques S2, réglables de 260 à 400 A
- 4P
- Avec mesure intégrée

#### Caractéristiques Générales

##### DPX<sup>3</sup>-AB - disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A

- S'installent en aval d'un DPX-IS pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA
- Commande frontale
- Appareils pré-étalonnés
- Réglages thermiques plombables
- 36000 A de pouvoir de coupure
- Cache-bornes plombables (à commander séparément)
- Bornes à cage livrées avec l'appareil
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2