



## Chargeur 2 USB Type-A Mosaic 3A 15W pour boîte de sol, bloc bureau et goulotte - 1 module blanc

REF. 077660L

PROGRAMME  
MOSAIC

LEGRAND

40,91 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible à partir de Juillet 2022

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, chargeur USB particulièrement adapté à l'équipement des postes de travail et dédié à l'installation dans les boîtes de sol, goulottes DLP monobloc, blocs bureaux et tous supports Incara LCM

- Connecteur USB Type-A 3A 15W
- Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puits de prise : favorise le gain de place
- Consommation en veille inférieure à 0,06W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
- Blanc RAL9003 finition brillante

## Avantages

USB 3A 15W pour une charge optimale - Permet de charger rapidement jusqu'à 2 appareils en même temps

Montage possible dans une boîte d'encastrement 40mm

## Les + installation

Equipé de bornes de 2,5mm<sup>2</sup>

## Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, 2 smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

## Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Chargement limité à 15W non adapté au chargement d'un ordinateur portable

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	autre	Résistance aux chocs	IK04
Type de chargeur USB	AA	Traitement antibactérien	Non
Nombre de sorties	2	Profondeur d'encastrement	27 mm
Tension de fonctionnement	220-250 V	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Fréquence	50-60 Hz	Température de stockage	-10-70 °C
Courant de sortie max.	3 mA	Type de tension	AC/DC
Tension de sortie	5 V	Power Delivery	Non
Type de raccordement	borne à vis	Tension d'alimentation	220-250 V
Type de montage	encastré	Neutre obligatoire	Oui
Couleur	blanc	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL	9003	Sans halogène	Oui
Largeur d'appareil	22.5 mm	Nombre de bornes	2
Hauteur d'appareil	45 mm	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Profondeur d'appareil	42 mm	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40	Équipé de prise(s) de courant	Non
		Equipé d'un porte étiquette	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.