

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 2 postes profondeur 40mm

REF. 0 905 42

BATIBOX

LEGRAND



6,89 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables
- Diamètre de perçage : 67mm
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Séparation possible de courant fort et de courant faible par plaquette amovible fournie
- Etriers de serrage rétractables

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Mode de pose	Mur creux
Forme	Ovale
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Modèle	Double
Garnissage	Sans
Diamètre	67 mm
Longueur	142 mm
Largeur	72.8 mm
Profondeur intérieure	40 mm
Pour le nombre d'inserts d'appareil	5
Fixation des appareils	Visser ou à griffe

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Avec vis	Oui
Pour diamètre du tube	Autre
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm
Verrouillage de tube	Non
Entrée de l'arrière	Oui
Nombre d'entrées	6
Matériau	Plastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Couleur	Jaune
Classe de protection (IP)	IP20
Finition du couvercle	Sans
Fixation du couvercle	Autre
Plombable	Non
Maintien de fonction	Sans
Avec blindage	Non
Étanche à l'air	Non
Borne, position fixe	Non
Fixation au crochet de luminaire	Non
Tubulure	Sans
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Température de stockage	-5-60 °C
EAN/Gencode	3245060905422

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.