



Socle 3P+T à vis avec éclips de protection dimensions 95x95mm

REF. 0 554 55

LEGRAND

40,39 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

- Socle 3P+T
- Dimensions 95mm x 95mm - à vis - avec éclips de protection
- Vrac

Les + installation

Fixation saillie sur cadre référence 055849 ou encastrée dans boîte cloisons sèches référence 0893 48 et 089358 (Ø85mm), maçonnerie référence 080184 et 080185, béton référence 081985

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------------|
| Modèle | broche de contact de protection | Type de fixation | fixation avec vis |
| Contact de protection | Oui | Matériau | plastique |
| Broche ronde de mise la terre | Oui | Qualité du matériau | thermoplastique |
| Nombre de contacts actifs (ronds) | 1 | Sans halogène | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non | Traitement de surface | non traité |
| Nombre d'unités | 1 | Finition de la surface | brillant |
| Nombre de phases | 1 | Traitement antibactérien | Non |
| Impression/marquage | autre | Avec dispositif on/off | Non |
| Type de raccordement | borne à vis | Prise inclinée ou inclinable | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non | Courant nominal | 20 A |
| Protection accrue contre les contacts accidentels | Non | Tension nominale | 250 V |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Couleur | blanc | Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 | Résistance aux chocs | IK02 |
| Finition métallique | Non | Largeur d'appareil | 95 mm |
| Transparent | Non | Hauteur d'appareil | 95 mm |
| Verrouillable | Non | Profondeur d'appareil | 40 mm |
| Mécanisme d'éjection | Non | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Encastrement isolé | Non | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Avec éclairage d'orientation | Non | Possible support IFTTT | Non |
| Protection contre les surtensions | Non | Pour "conditions difficiles" (selon VDE) | Non |
| Protection différentielle | Non | Type de tension | AC |
| Avec microfusible | Non | Power Delivery | Non |
| Alimentation spéciale | sans alimentation spéciale | Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| Type de montage | encastré | Maintien du câble | Autre |
| | | Couvercle | plaque totale |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.