

Coffret modulaire encastré 3 rangées 36+6 modules - avec porte isolante galbée transparente

REF. 0 015 23

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrement dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

- Coffret encastré 3 rangées 36 modules + 6 modules découpables avec porte isolante galbée transparente - IP40 IK07 - Classe II
- Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :
 - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
 - pattes de fixation pour cloisons sèches
 - obturateurs séparables par module et demi-module
- Hauteur d'encastrement : 555mm - Entraxe entre rails 125mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| Type de montage | encastré | Profondeur d'encastrement | 87 mm |
| Nombre de rangées | 3 | Profondeur intérieure | 47.5 mm |
| Largeur dans les unités de partition | 12 | Rail DIN | Oui |
| Type de couvercle | porte | Avec plaque de montage | Non |
| Finition du couvercle | fermé | Possibilité de montage en saillie | Oui |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui | Finition CEM | Non |
| Matériau du boîtier | plastique | Couleur | blanc |
| Hauteur | 555 mm | Numéro RAL | 9010 |
| Largeur | 330 mm | Classe de protection (IP) | IP30 |
| Profondeur | 90 mm | Avec serrure | Non |