

**Bouton non lumineux à impulsion affleurant IP69 Osmoz complet - rouge marqué O**

REF. 0 237 08

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton non lumineux à impulsion Osmoz complet
- Affleurant - IP69 - Rouge marqué "O"
- NF (023808 et 022961)
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

**Information sur la gamme**

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de postes de commande	1	A rappel	Oui
Type de bouton	plat	Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Couleur du bouton	rouge	Finition du raccordement électrique	raccordement à vis
Type de lentille	rond	Avec bague frontale	Oui
Diamètre de trou	22.5 mm	Matériau de la bague frontale	plastique
Adapté à l'éclairage	Non	Couleur de bague frontale	chrome
Fonction de commutation encliquetable	Non	Classe de protection (IP)	IP66