

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 123mm

REF. 0 319 10

COLSON

LEGRAND



0,22 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Colliers Colson noirs protégés U.V. - Nouvelle ergonomie

- Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
- Conformes à la norme EN 62275 type 1

Denture extérieure

- Nouveau packaging offrant de multiples accès aux colliers et des possibilités d'accrochage (sauf réf. 0 319 21)
- Largeur : 9 mm
- Longueur à plat : 123 mm
- Ø de serrage maxi : 22 mm
- Ø de serrage mini : 4 mm
- Tenue à l'arrachement : 36 kg

Caractéristiques Générales

Colliers d'installation Colson™

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.