

Cordon optique Ultra OS2 monomode LCS³ duplex LC/LC - longueur 3m

REF. 0 325 35

LCS³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique avec des performances optimales

- Gaine de couleur jaune
- Insertion loss max = 0.15dB
- Haute qualité de transmission grâce à des connecteurs à contact physique haut de gamme ou à embouts en zircone à contact ultra physique.
- Gains Zipcord LSZH (Low Smoke Zero Halogen) aqua
- Longueur 3m

Les + installation

Les cordons de brassage sont fournis en configuration A à B. La polarité peut être activée sur le terrain à l'aide d'un outil permettant de créer des cordons de raccordement de A à A

Les + utilisation

Emballé et testé unitairement

Recommandations / restrictions d'usages

Les cordons de brassage en fibre optique Legrand conviennent aux datacom, aux datacenters et à certaines applications critiques à faible perte. Conforme aux exigences de performances CEI, ANSI-TIA et Telecordia

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de fibre	Monomode	Couleur de la gaine	Jaune
Catégorie	OS2	Douille de protection contre le ployage	Enfiché
Nombre de fibres	2	Ignifugé	Selon IEC/EN 60332-24-3
Diamètre extérieur gaine fibre simple	2 mm	Sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui
Type de câble	Duplex	Température d'utilisation /d'installation	-20-60 °C
Longueur	3 m	Température de stockage	-20-60 °C
Type de connecteur raccordement 1	LC-Duplex	Numéro RAL	1018
Type de connecteur raccordement 2	LC-Duplex	EAN/Gencode	3414972058438