



## Enjoliveur Céliane pour commande pour volets roulants ou stores - Blanc

REF. 0 681 51

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Blanc

9,76 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Céliane™ - enjoliveurs

- S'associe aux mécanismes :
  - réf. 0 676 01 : interrupteur pour commande directe
  - réf. 0 676 02 : poussoir pour commande par boîtier d'automatisme
  - réf. 0 676 03 : poussoir pour commande directe
- Blanc

#### Caractéristiques générales

#### Céliane™

#### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Traitement de surface</b>	non traité
<b>Largeur hors tout</b>	53 mm	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Impression/marquage</b>	symbole «flèche»	<b>Type de fixation</b>	à clipser
<b>Hauteur hors tout</b>	53 mm	<b>Avec champ d'inscription</b>	Non
<b>Utilisation</b>	store vénitien	<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	8.9 mm	<b>Avec lentille/symbole interchangeable</b>	Non
<b>Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus</b>	Non	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	autre
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Finition de la surface</b>	brillant
<b>Fenêtre de contrôle/sortie de lumière</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Modèle</b>	autre	<b>Traitement antimicrobien</b>	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.