

Kit prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A dooxie 2,4A précâblés finition blanc



REF. 3 004 07

DOOXIE

LEGRAND

Niveau   

Finition Blanc



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, kit prêt à poser avec prise de courant et chargeur USB complets et une boîte d'encastrement pour une pose au mur

- Un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils - Kit livré complet avec cadre saillie et plaque blanche
- Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s'intègre toujours dans le décor
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger rapidement jusqu'à deux appareils en même temps - Pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone - Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	Kit
Intensité	16 A
Tension	230 V
Nombre de modules	2 postes
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques