

Kit prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A dooxie 2,4A précâblés finition blanc



DOOXIE | REF. 3 004 07

Niveau   

Finition Blanc



VUE D'ENSEMBLE

Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit

- ✓ Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s'intègre toujours dans le décor
- ✓ Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- ✓ Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- ✓ USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger rapidement jusqu'à deux appareils en même temps. pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone
- ✓ Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- ✓ Kit livré complet avec boîte d'encastrement et plaque blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	Kit
Intensité	16 A
Tension	230 V
Nombre de modules	2 postes
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques
Caractéristiques produit	Le chargeur USB pré-câblé permet un raccordement rapide et simplifié au circuit en câblage terminal ou en repiquage