

Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250 à commande latérale gauche

REF. 0 266 90

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur

- Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250
- Commande latérale gauche
- Poignée rouge, plastron jaune

Les + installation

Se monte en lieu et place d'une commande standard

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur rouge

Adapté à un arrêt d'urgence Oui

Avec axe Non

Adapté à un disjoncteur Oui

Adapté à un disjoncteur de puissance
interrupteur de charge compact Oui