FABRIQUÉ EN FRANCE

# Kit support pour boîte de sol affleurante pour prises en position verticale 2 rangées de 4 modules - 8 modules

**REF. 0 881 23** | LEGRAND

Kit support d'appareillage, élément permettant de constituer le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit support composé de 2 rangées de 4 modules (8 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipé de supports de prises
- Particulièrement adapté en rénovation: le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites)
- Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion - Equipé de 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à 122mm, au-delà, utiliser l'accessoire référence 088142 (maximum 300mm)
- Pour installation :- dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique références 088026, 088027, 088028- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
- IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

## Avantages

- Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)
- Equipée de 4 griffes de fixation pour verrouiller son cadre au plancher, la boîte de sol affleurante peut même ainsi être facilement installée dans un plancher technique

## Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

## Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton

## Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adaptées pour les sols en carrelage ou marbre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Nombre d'appareils encastrables | 6 |
| Nombre d'entrées de conduit | 4 |
| Longueur | 264 mm |
| Largeur | 181 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Modèle | Forme de support |
| Type de montage appareil d'installation | Encoche |
| Nombre de délestages de traction | 4 |
| Matériau | Autre |
| EAN/Gencode | 3414970756077 |

## PIÈCES DÉTACHÉES

- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique

| Ref. | Désignation. |
|---|---|
| 9 813 52 | Support de maintenance pour prises verticales 2x4 modules pour boite de sol standard et affleurante |
| 9 813 56 | 4 pieds pour réglage en hauteur pour boite de sol affleurante |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.