



## Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir lumineux - Blanc

REF. 0 650 04

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Blanc

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
  - référence 067001 + 067670 : interrupteur ou va-et-vient Soft avec couronne lumineuse 10AX
  - référence 067031 + 067670 : poussoir Soft NO+NF avec couronne lumineuse 10AX
- Doigt large
- Blanc

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

### Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	Bouton-poussoir d'une pièce	<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Impression/marquage</b>	Sans	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003
<b>Utilisation</b>	Bouton à contact maintenu	<b>Avec champ d'inscription</b>	Non
<b>Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus</b>	Non	<b>Avec lentille/symbole interchangeable</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	À clipser	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	Autre
<b>Fenêtre de contrôle/sortie de lumière</b>	Oui	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Largeur</b>	53 mm
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Hauteur</b>	53 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Profondeur</b>	10.5 mm
<b>Traitement de surface</b>	Non traité	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-50 °C
<b>Finition de la surface</b>	Brillant	<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>EAN/Gencode</b>	3414970486707