



## Prise de courant Surface Mosaic avec chargeur Type-C 2 modules - noir mat

REF. 0 994 49

MOSAIC

LEGRAND

Niveau   

Finition Noir Mat



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prise de courant Surface Mosaic - Une prise innovante, compacte et pratique : le chargeur USB Type-C est intégré en face avant pour pouvoir charger un smartphone tout en gardant l'usage de la prise

- Prise 2 fonctions en 1 : permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide - Ultra mat et au toucher soft, Mosaic noir mat apporte une touche de modernité à tous les intérieurs
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Peut remplacer une prise de courant standard : un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils
- Livrée avec support Batibox 2 modules
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - A compléter d'une plaque de finition (non fournie)

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Intensité	16 A
Tension	250 V
Nombre de modules	2 modules
Composition	Livrée complète avec support, non compatible avec montage multi-supports
Dimensions	74 x 74 mm
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques
Caractéristiques produit	Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C avec Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5W- 5 V= intégré en face avant de la prise. Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide. Pour montage dans boîte d'encastrement prof. 40 mm recommandé
IP	40
IK	04