






## Poussoir dooxie 6A 250V~ livré avec plaque ronde alu avec bague effet chrome

REF. 0 950 72

DOOXIE

LEGRAND

Niveau   

Finition Effet aluminium



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Le bouton poussoir répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l'ouverture de porte, la sonnette, la minuterie...
- Capacité des bornes : 1,5mm<sup>2</sup>
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Produit livré complet avec plaque effet aluminium avec bague effet chrome
- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	Complet
Intensité	6 A
Tension	250 V
Nombre de modules	1 poste
Composition	Livré avec plaque ronde alu
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques