Voyant de balisage et de signalisation à LEDs étanche Plexo IP55 puissance 0,2W ou 1W enjoliveur finition gris et blanc

REF. 069583L | PLEXO | LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo composable, socle étanche pour installation dans des lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
- Mécanisme intégrant des LEDs blanches avec 2 niveaux de puissance au choix : 0,2W ou 1W.
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les + installation

Peut s'installer en saillie ou en encastré

Les + utilisation

2 puissances d' éclairement possibles : 0,2W (basse luminosité) et 1W (haute luminosité)

Recommandations / restrictions d’usages

Reçoit les diffuseurs références 069588L, 069589L, 069590L, 069591L

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Autre
Douille	Sans
Source lumineuse fournie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec lumière clignotante	Non
Avec symbole/impression permanent(e)	Non
Avec symbole interchangeable	Non
Utilisation comme contact à poussoir	Non
Mode de pose	Autre
Type de fixation	Fixation à vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7040
Transparent	Non
Couleur de la source lumineuse	Blanc

Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Tension nominale	230 V
Puissance de la lampe max.	1 W
Largeur d'appareil	68.5 mm
Hauteur d'appareil	68.5 mm
Profondeur d'appareil	41.2 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Temperature d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de connexion	Borne à vis
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
EAN/Gencode	3414971879447