

## Voyant de balisage et de signalisation à LEDs étanche Plexo IP55 puissance 0,2W ou 1W enjoliveur finition gris et blanc



REF. 069583L

PLEXO

LEGRAND

31,14 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo composable, socle étanche pour installation dans des lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Produit à compléter soit avec un boîtier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
- Mécanisme intégrant des LEDs blanches avec 2 niveaux de puissance au choix : 0,2W ou 1W.
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm<sup>2</sup> ou 2x1,5mm<sup>2</sup>)

### Les + installation

Peut s'installer en saillie ou en encastré

### Les + utilisation

2 puissances d' éclairage possibles : 0,2W (basse luminosité) et 1W (haute luminosité)

### Recommandations / restrictions d'usages

Reçoit les diffuseurs références 069588L, 069589L, 069590L, 069591L

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Autre	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Douille	Sans	Tension nominale	230 V
Source lumineuse fournie	Oui	Puissance de la lampe max.	1 W
Source lumineuse	LED non interchangeable	Largeur d'appareil	68.5 mm
Avec lumière clignotante	Non	Hauteur d'appareil	68.5 mm
Avec symbole/impression permanent(e)	Non	Profondeur d'appareil	41.2 mm
Avec symbole interchangeable	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Utilisation comme contact à poussoir	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Mode de pose	Autre	Température de stockage	-25-60 °C
Type de fixation	Fixation à vis	Type de tension	AC
Matériau	Plastique	Fréquence	50-60 Hz
Qualité du matériau	Thermoplastique	Neutre obligatoire	Oui
Sans halogène	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité	Traitement antimicrobien	Non
Finition de la surface	Mat	Type de connexion	Borne à vis
Couleur	Gris	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Numéro RAL (équivalent)	7040	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Transparent	Non	Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Couleur de la source lumineuse	Blanc	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
		EAN/Gencode	3414971879447

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.