

## Rallonge multiprise rotative avec 3 prises de courant Surface et interrupteur à câbler - blanc et gris foncé

REF. 0 494 64

LEGRAND



16,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, et un bloc de prises Surface rotatif pour orienter les prises selon les besoins

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Équipée de 2 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements et 1 prise Surface orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine
- 3 types de fixation : fixé au mur (par vis non fournies), fixé par collier (non fournis) ou posé sur meuble
- A câbler avec cordon 3G 1,5mm<sup>2</sup> (non fourni)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Forme de boîtier Autre

Nombre de prises norme française (type E) 3

Avec dispositif on/off Oui

Interrupteur différentiel Non

Filtre anti-parasite réseau Non

Protection contre les surtensions Non

Courant nominal 16 A

Avec couverture Non

Matériau Plastique

Qualité du matériau Thermoplastique

Sans halogène Oui

Traitement antimicrobien Non

Type de traitement de la surface Non traité

Finition de la surface Mat

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Désignation NEMA	Sans
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	100 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	257 mm
Température de stockage	-15-70 °C
Type de tension	AC
Tension nominale (Un)	220-230 V
Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Mode de pose	Saillie
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414971943506

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

### Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.