

## Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Verre Moka

REF. 0 694 61

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Verre Moka

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

- Plaque de couleur Céliane 1 poste
- Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
- Finition Verre Moka
- A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

### Avantages

Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

### Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	autre
		Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités	1	Couleur	marron
Sens de montage	horizontal et vertical	Transparent	Non
Nombre d'unités, horizontales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Résistance aux chocs	IK02
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	à clipser
Montage encastré	Oui	Largeur	100 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	82 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	8.5 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Qualité du matériau	verre plastique	Température de stockage	-10 - 70 °C
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement antibactérien	Non		