

boîte d'encastrement pour cloisons sèches avec obturateurs 3 modules



REF. BTPB503N

LIVING NOW

BTICINO

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 3 modules
- Dimensions : 110x71x52mm

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de LivingNow la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Mur creux		
Forme	Rectangulaire		
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils	Nombre d'entrées	4
Modèle	Unique	Nombre d'embouts fournis	2
Equipé d'une couronne rotative	Non	Matériau	Plastique
A coupler/juxtaposer	Non	Sans halogène	Non
Garnissage	Sans	Type de traitement de la surface	Non traité
Diamètre	71 mm	Couleur	Jaune
Longueur	110 mm	Classe de protection (IP)	IP40
Largeur	71 mm	Finition du couvercle	Sans
Profondeur	52-52 mm	Couvercle transparent	Non
Profondeur intérieure	50 mm	Fixation du couvercle	Autre
Pour le nombre d'inserts d'appareil	3	Plombable	Non
Fixation des appareils	Visser	Maintien de fonction	Sans
Avec vis	Oui	Avec blindage	Non
Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif	2	Étanche à l'air	Oui
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Non	Section de conducteur max.	2.5 mm ²
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Oui	Borne, position fixe	Non
Traversée de boîtier par une tubulure	Oui	Fixation au crochet de luminaire	Non
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non	Tubulure	Sans
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Application spéciale	Sans
Pour diamètre de câble jusqu'à	1-2.5 mm	Avec cloison	Non
Verrouillage de tube	Non	Conforme selon BS 4662	Non
Verrouillage de tube en option	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
		Température de stockage	-5-60 °C
		Maintien du câble	Non applicable
		EAN/Gencode	8005543592342