



Va-et-vient à voyant Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 17

ASL

LEGRAND

25,57 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

- Interrupteur va-et-vient à voyant 10AX
- Devient lumineux avec lampe référence 089901, 089902 ou 089907 - Devient témoin avec lampe référence 089901, 089902 ou 089906
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
- Appareillage saillie composable

Avantages

- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs	IK04
		Tension nominale	250 V
Type de commutation	va-et-vient	Courant nominal assigné	10 A
Type de commande	bascule/bouton	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Assemblage	mécanisme complet avec cadre	Contact de report	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Type de raccordement	borne à vis
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	saillie	Largeur d'appareil	72 mm
Type de fixation	fixation à vis	Hauteur d'appareil	72 mm
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'appareil	31 mm
Matériau	plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	non traité	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	brillant	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Couleur	blanc	Température de stockage	-5 - 40 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Type de tension	AC
Zone de texte/surface d'inscription	non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Voyant	optionnel	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Fonction d'éclairage	contrôle et orientation	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type d'éclairage	lampe à effluves	Maintien du câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.