

Hublot de porte à charnières IP54 - 600x400x50mm

REF. 0 475 48



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière...
voir rubrique Logiciel et Configurateur

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	31 dm ³
Poids	3000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Hublots de porte à charnières

- IP 54 - IK 07 selon la norme NF EN 62262
- Cadre en aluminium anodisé, ouverture à 120°
- Regard polycarbonate transparent ép. 3 mm
- Joint néoprène
- Serrure à clé 455
- Livrés avec gabarit de perçage
- Protègent les appareils, évitent les manipulations intempestives et permettent de visualiser les appareils en façade
- Hauteur : 600 mm
- Largeur : 400 mm
- Dimensions extérieures profondeur : 50 mm
- Dimensions du regard hauteur : 530 mm
- Dimensions du regard largeur : 330 mm
- Profondeur utile : 42 mm

Caractéristiques Générales

Armoires Altis™ - accessoires