

Conduit TIIB 3422 Ø50mm pour remontées aéro-souterraines - ivoire RAL1015

REF. 00550



6,08€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	50 metres
Volume	227.07 dm ³
Poids	9654 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

TINB et TIIB 3422

- TINB : Tube Isolant Noir de Branchement
- TIIB : Tube Isolant Ivoire de Branchement

Ø50 mm

- Avec tire-fils - ivoire RAL 1015

Caractéristiques Générales

Conduits TINB et TIIB 3422 - spécifiques qui répondent aux exigences Enedis pour les remontées aéro-souterraines

- Conformés à la norme NF EN 61386-22 et répond à la norme NF C 20-540
- IP 68 conduit seul
- IP 44 conduit + manchon
- Répondent aux tests de vieillissement et environnement Enedis : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
- Idéal pour lier les bornes EDF aux boîtes électriques
- Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si Ø < 40 mm
- Préféré DuoGliss™ TPC
- Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)