

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 PG21 pour conduit Ø20,5mm

REF. 3 823 28

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire pour conduit flexible RTA métal-plastique

- Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
- Filetage PG21mm pour conduit Ø21mm
- Agréé UL et CSA
- Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal	21 mm	Plus petit diamètre intérieur du tuyau	21 mm
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau	65-65	Plus grand diamètre externe du tuyau	27 mm
Modèle	droit	Longueur de filetage	11 mm
Filetage rotatif	Oui	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui
Type de construction	filetage extérieur	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL	Oui
Type de filetage	autre	Température d'utilisation	-15-60 °C
Taille du raccordement fileté	PG21	Nombre d'entrées	1
En une partie	Non	Avec raccordement de mise à la terre	Non
Matériau du boîtier	laiton	Temperature de stockage	-20-70 °C
Traitement de surface	nickelé	Sans halogène	Oui