


Prise haut-parleur double dooxie finition alu

REF. 6 004 82

DOOXIE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une prise haut-parleur avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Prise double haut-parleur dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Poussette automatique repérée (N/R) pour raccordement des appareils facilité
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de brancher des enceintes Hi-Fi et Home cinéma avec une restitution du son optimum

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Décharge séparée de câble de traction	Non
Encastrement de canal	Non	Type de montage raccordement de blindage	sans
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Direction de sortie	incliné
Type de fixation	visser	Avec protection contre la poussière	Non
Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Classe de protection (IP)	IP20
Type de connecteur	autre	Codage mécanique	Non
Avec jacks/coupleurs	Non	Code couleur	Oui
Catégorie	autre	Largeur d'appareil	73 mm
Couleur	aluminium	Hauteur d'appareil	73 mm
Numéro RAL	7040	Profondeur d'appareil	34.25 mm
Type de raccordement	autre	Profondeur d'encastrement	17.25 mm
Jacks blindés	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Boîtier blindé	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Température de stockage	-5 - 60 °C
Avec zone de texte	Non	Sans halogène	Oui
Design	Non	Traitement antimicrobien	Non
		Mode de pose	encastré