



Délesteur modulaire monophasé 1 circuit délesté 16A maximum - seuil de délestage réglable de 0A à 30A - 2 modules

REF. 4 120 20

LEGRAND

531,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Le délesteur contrôle en permanence la consommation totale et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (exemple : convecteurs) en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie

- Délesteur monophasé 1 circuit délesté 16A maximum
- 2 fonctions paramétrables :
 - signalisation acoustique et déclenchement automatique des charges non prioritaires (fonction préprogrammée)
 - signalisation acoustique et activation du contact de démarrage à distance
- Possibilité d'effectuer un rétablissement manuel de la charge, en agissant sur la touche frontale
- Réglage du seuil de délestage de 0kW à 6kW soit 0A à 30A
- 2 modules DIN

Les + installation

Visualisation des circuits délestés

Les + utilisation

Permet, en étalant la consommation, de souscrire un contrat inférieur auprès du fournisseur d'énergie - Evite les déclenchements intempestifs du disjoncteur d'abonné

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension assignée	230 V	Durée de vie électrique (contacts de commande)	100000 c (contacts)
Courant assigné	28-28 A	Durée de vie mécanique (contacts de commande)	10000000 c (contacts)
Courant de fonctionnement	28-28 A	Type de tension	AC
Temporisation max.	999000 ms	Type de montage	Rail DIN
Courant permanent max.	28 A	Largeur dans les unités de partition	2
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Profondeur d'encastrement	8 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Classe de protection (IP)	IP20
Courant assigné (contacts de commande)	16 A	Largeur hors tout	35.6 mm
Tension de commutation max. (contacts de commande)	250 V	Hauteur hors tout	90 mm
Puissance de commutation (contacts de commande)	4000 VA	Profondeur/longueur hors tout	65.4 mm
		EAN/Gencode	3414970973207

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.