

## Cordon optique OS1/OS2 ( UPC ) monomode LCS<sup>3</sup> duplex LC/LC - longueur 1m

REF. 0 326 06

LCS<sup>3</sup>

LEGRAND



48,68 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### LCS<sup>3</sup>, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

- Cordon optique OS1/OS2 (UPC) LCS<sup>3</sup>
- Duplex LC/LC - Pour installation monomode 9µm/125µm - Longueur 1m
- Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gains de couleur jaune
- Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

### Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de fibre	Monomode	Connexion version APC 2	Non
Catégorie	OS2	Couleur de la gaine	Jaune
Nombre de fibres	2	Douille de protection contre le ployage	Injecté
Diamètre extérieur gaine fibre simple	2 mm	Ignifugé	Selon IEC/EN 60332-24-3
Type de câble	Duplex	Sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui
Longueur	1 m	Température d'utilisation /d'installation	-20-70 °C
Type de connecteur raccordement 1	LC-Duplex	Température de stockage	-40-75 °C
Type de connecteur raccordement 2	LC-Duplex	Numéro RAL	1018
Connexion version APC 1	Non	Type de grade de communication	Non applicable
		EAN/Gencode	3245060326067

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.