

## Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules

REF. 0 880 03

LEGRAND



Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boîte de sol version standard

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 et 088039
- S'installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
- Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

### Avantages

- Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)
- Association de la robustesse du couvercle métallique et de l'élégance de la finition Inox brossé

### Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

### Les + utilisation

2 orientations possibles pour la sortie de câble : cadre et couvercle facilement réversibles à 180°

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	Rectangulaire	Adapté à un fond rentrant	Oui
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un double fond	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable	Adapté à un nettoyage humide	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui	Largeur externe	203 mm
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol	8 mm	Longueur externe	286 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui	Longueur dimension d'encastrement	264 mm
Couleur	Gris	Largeur dimension d'encastrement	181 mm
Adapté à un canal noyé	Oui	Profondeur d'encastrement min.	68 mm
		EAN/Gencode	3414970754967