



Pack de démarrage DRIVIA with Netatmo pour installation connectée : 1 module Control + 1 contacteur connecté

REF. 4 121 91

DRIVIA WITH
NETATMO

LEGRAND

205,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Drivia with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

- Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :
 - 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181
 - 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171
- Module Control : - Consommation : 2W maximum - 2,5 modules 17,5mm
- Contacteur connecté : Connexion par bornes à vis - 1 module 17,5mm
- Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
- Connexion par bornes à vis

Avantages

Permet de mettre en place des scénarios automatiques d'ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires) simplement via l'App. Home + Control

Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smartphone et/ou par la voix via un assistant vocal

Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. : journalier/hebdomadaire/événement particulier exemple : vacances

Les + installation

S'installe dans le tableau électrique - Accepte le passage de peigne d'alimentation - Le contacteur peut remplacer un contacteur existant et ne nécessite pas de disjoncteur 2A

Les + utilisation

Permet de : - connecter l'installation, - piloter tous type de charges - fonctionner en mode ON/OFF ou heures pleines / heures creuses - mesurer automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé - mettre en place des scénarios automatiques d'ouverture et de fermeture du circuit : plannings

Recommandations / restrictions d'usages

Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise

A commander impérativement pour toute installation connectée

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique : contacteur multifonction, télérupteur, compteur d'énergie et écocompteur, délesteur ou module Control. Avec Drivia™ with Netatmo, il est possible de contrôler sa consommation d'énergie et de réduire sa facture grâce aux fonctionnalités de gestion prédictive de l'énergie. Les modules Drivia™ with Netatmo sont compatibles avec l'application Home + Control de Legrand et les principaux

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	IK04
Tension de fonctionnement normale	240 - 240 V	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 45 °C
Courant de fonctionnement nominal	20 A	Température de stockage	-40 - 70 °C
Type de tension de fonctionnement	AC	Fréquence d'alimentation	50 - 50 Hz
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Curseur pour commutation manuelle	Non	Couleur	gris
Largeur dans les unités de partition	3.5	Numéro RAL	7035
Dispositifs auxiliaires possibles	Non	Sans halogène	Oui
Classe de protection (IP)	IP3X	Capacité des bornes	0.75 - 6 mm ²
Largeur hors tout	62.8 mm	Type de connexion	Cable
Hauteur hors tout	95.9 mm	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Profondeur/longueur hors tout	70.1 mm	Mode de pose	rail DIN

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.