

**Socle 2P+T à vis avec éclips de protection dimensions 80x80mm  
avec étiquette avec Gencod**

REF. 0 901 34

NEPTUNE

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

- Socle 2P+T
- Dimensions 80mm x 80mm - à vis - avec éclips de protection
- Etiquette avec Gencod

**Les + installation**

Fixation saillie sur cadre référence 055439 ou encastré dans boîtes à fixation mixte multi-matériaux : - référence 080101 et 080121, cloisons sèches - référence 080041, 080051 et 080061, maçonnerie - référence 080141, 080151 et 080161, béton référence 081941 et 081940

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Matériau	plastique
Contact de protection	Oui	Qualité du matériau	thermoplastique
Broche ronde de mise la terre	Oui	Sans halogène	Oui
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Traitement de surface	non traité
Avec lampe de signalisation	Non	Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités	1	Traitement antibactérien	Non
Nombre de phases	1	Avec dispositif on/off	Non
Impression/marquage	autre	Prise inclinée ou inclinable	Non
Type de raccordement	borne à vis	Courant nominal	20 A
Avec couvercle à charnière	Non	Tension nominale	230 V
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Fréquence	50 - 60 Hz
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Couleur	blanc	Résistance aux chocs	IK04
Numéro RAL (équivalent)	9010	Largeur d'appareil	80 mm
Finition métallique	Non	Hauteur d'appareil	80 mm
Transparent	Non	Profondeur d'appareil	39 mm
Verrouillable	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Possible support IFTTT	Non
Protection contre les surtensions	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Power Delivery	Non
Alimentation spéciale	autre	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Type de montage	encastré	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type de fixation	fixation avec vis	Maintien du câble	Autre
		Couvercle	boîtier complet