



## Commutateur rotatif modulaire 4 directions avec arrêt - 1P 16A 400V~ - 3 modules

REF. 0 046 55

CX<sup>3</sup>

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Commutateur rotatif permettant la commande des circuits électriques

- Commutateur rotatif 4 directions avec arrêt
- Intensité nominale 16A 400V~
- Pouvoir de coupure AC 22A suivant IEC 60947-3
- 3 modules

### Les + utilisation

Pour commande de ventilation unipolaire

### Information sur la gamme

La gamme CX<sup>3</sup> comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Finition du commutateur</b>	<b>commutateur</b>		
<b>Nombre de pôles</b>	<b>1</b>	<b>Type de construction de l'appareil</b>	<b>appareil en saillie</b>
<b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA</b>	<b>690 V</b>	<b>Adapté à une fixation sur sol</b>	<b>Oui</b>
<b>Courant permanent nominal Iu</b>	<b>16 A</b>	<b>Adapté à une fixation frontale</b>	<b>Non</b>
<b>Nombre de positions de commutation</b>	<b>5</b>	<b>Appareil complet dans un boîtier</b>	<b>Non</b>
<b>Avec position 0</b>	<b>Oui</b>	<b>Finition de l'élément d'actionnement</b>	<b>poignée tournante courte</b>
<b>Avec retour automatique à la position 0</b>	<b>Non</b>	<b>Taille du panneau frontal</b>	<b>autre</b>
		<b>Classe de protection (IP), face avant</b>	<b>IP40</b>