



## Cartouche industrielle à couteau typegG taille 3 - avec perceur - 500A

REF. 0 181 75

129,00€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	3 unités
Volume	3.548 dm <sup>3</sup>
Poids	2733 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

#### Taille 3

- Avec perceur
- Calibre : 500 A
- Tension A : 500 V
- Pouvoir de coupure : 120000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles à couteaux - type gG

- Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)