

## Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - longueur 157mm

REF. 0 048 06

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de répartition nu à visser - Longueur 157mm
- Composé de :
  - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>
  - 19 bornes de départ pour câble 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Intensité :
  - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm<sup>2</sup>
  - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm<sup>2</sup>
- Se fixe par vis M4
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

#### Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	1
Type de raccordement	visser
Type de montage	vis
Protégé contre les contacts	Non
Hauteur	10.5 mm
Largeur	157 mm
Profondeur	6.5 mm