

## Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - longueur 157mm

REF. 0 048 06

LEGRAND



20,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de répartition nu à visser - Longueur 157mm
- Composé de :
  - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>
  - 19 bornes de départ pour câble 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Intensité :
  - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm<sup>2</sup>
  - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm<sup>2</sup>
- Se fixe par vis M4
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

#### Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nombre de pôles             | 1       |
| Type de raccordement        | visser  |
| Type de montage             | vis     |
| Protégé contre les contacts | Non     |
| Hauteur                     | 10.5 mm |
| Largeur                     | 157 mm  |
| Profondeur                  | 6.5 mm  |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*