

Plaque Céliane Métal 4 postes - finition Blue Snake

REF. 0 687 74

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Blue Snake

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

- Plaque de couleur Céliane 4 postes - A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
- Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
- Finition Blue Snake
- Montage horizontal ou vertical

Avantages

Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	4	Traitement antibactérien	Non
Sens de montage	horizontal et vertical	Traitement de surface	décoré
Nombre d'unités, horizontales	4	Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités, verticales	1	Couleur	bleu
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	8	Transparent	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	4	Classe de protection (IP)	IP20
Avec grille de montage	Non	Résistance aux chocs	IK04
Montage encastré	Oui	Type de fixation	à clipser
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Largeur	303 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur	82 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	8.5 mm
Matériau	métal	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Qualité du matériau	aluminium	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-10 - 70 °C
		Zone climatique de provenance de bois	Non applicable