

Habillage + porte transparente pour platines de branchement DRIVIA

REF. 4 011 88

DRIVIA

LEGRAND



66,82 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Drivia 13, accessoire permettant d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonnée ERDF et de renforcer sa protection

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Habillage + porte transparente pour platine monophasée dans coffret Drivia 13
- Pour platine monophasée référence 401181, 401182 ou 401191

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Autre	Couleur	Blanc
Finition porte à hublot	Oui	Classe de protection (IP)	IP40
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Degré de protection (NEMA)	1
Largeur	250 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Hauteur	225 mm	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Profondeur	102 mm	Température de stockage	-20-70 °C
Finition CEM	Non	Numéro RAL	9003
Matériau	Plastique	Sans halogène	Non
Finition de la surface	Autre	EAN/Gencode	3245064011884

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.