

## Coup de poing Ø40 pousser-tourner arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

REF. 0 238 85

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Coup de poing à accrochage

##### Pousser-tourner arrêt d'urgence IP 69

Conforme à la norme ISO 13850

Rouge - Ø40

#### Caractéristiques Générales

##### Osmoz composables : têtes non lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

Equipées d'une bague de serrage

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

##### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.