



Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V=

REF. 0 261 67

DPX³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs

- Déclencheur à émission de tension pour DPX-IS et DPX250
- Tension de la bobine 230V~
- Puissance d'appel 300VA

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz 230-230 V

Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 230-230 V

Tension d'alimentation de courant nominal Us CC 230-230 V

Type de tension d'actionnement AC/DC

Finition du raccordement électrique Autre

Adapté à un disjoncteur Oui

Adapté à un commutateur Oui

Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui

Adapté à un relais de surcharge Oui

EAN/Gencode 3245060261672