



Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR63 - 3P - 6 contacts - fixation par vis sur porte

REF. 0 274 87

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.563 dm ³
Poids	694 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Inverseurs sans position arrêt

- Nombre de pôles : 3
- Gamme : PR 63
- Valeur maxi en AC 21 : 63 A
- Nombre contacts : 6

Caractéristiques Générales

Commutateurs à cames - fixation par vis sur porte - de 16 à 63 A

- Permettent de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels ils sont intégrés
- Permettent de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
- Montage sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes
- Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : manette gris / noir - plastron alu avec marquage
- Conformes aux normes IEC EN 60947-3
- Agréés UL-CSA (USA - Canada)
- IP 40 à l'avant de l'enveloppe (manette)
- IP 2X à l'arrière de l'enveloppe jusqu'à PR 26 (pour PR 40 et 63, nous consulter)