

**Tête dépassante pousser-pousser lumineuse IP69 Osmoz composable - vert**

REF. 0 240 27

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Tête "Pousser-pousser" lumineuse Osmoz composable
- A accrochage - Vert
- Dépassant - IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

**Information sur la gamme**

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Couleur du bouton	vert	Etiqueté	Non
Nombre de postes de commande	1	Fonction de commutation encliquetable	Oui
Type de lentille	rond	A rappel	Non
Diamètre de trou	22.5 mm	Avec bague frontale	Oui
Type de bouton	haut	Matériau de la bague frontale	plastique
Adapté à l'éclairage	Oui	Couleur de bague frontale	chrome
Avec couvercle de protection	Non	Classe de protection (IP), face avant	IP66