

**Cartouche industrielle cylindrique type gG 8x32mm avec voyant - 6A**

REF. 0 124 06

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle cylindrique type gG
- 8mmx32mm - Avec voyant
- Calibre 6A - Tension 400V~
- Pouvoir de coupure 20000A
- Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		<b>Classe de fonctionnement</b> GL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)	
<b>Largeur hors tout</b>	8 mm	<b>Fréquence de fonctionnement</b>	50-60 Hz
<b>Modèle</b>	Fusible en céramique	<b>Finition du voyant indicateur</b>	Percuteur
<b>Taille</b>	8x32 mm	<b>Puissance de coupure</b>	20 kA
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	32 mm	<b>Dissipation thermique sous courant nominal</b>	0.83 W
<b>Type de tension</b>	AC	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Courant nominal assigné</b>	6 A	<b>Température de stockage</b>	-40-70 °C
<b>Tension assignée</b>	250 V	<b>EAN/Gencode</b>	3245060124069