

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur
- 4A**

REF. 0 143 04

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

14 x 51

Sans percuteur

Calibre : 4 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200