



## Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans percuteur - 4A

REF. 0 143 04

LEGRAND

3,05 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

14 x 51

Sans percuteur

Calibre : 4 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200