



Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt tête de commande à clé PR12 - 1P - fixation centrale Ø22 sur porte

REF. 0 275 83

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt
- Tête de commande à clé Ø22mm - Clé extractible en position 0-1-2-3 - 1 pôle - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 3 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| Finition du commutateur | commutateur multi-positions | | |
| Nombre de pôles | 1 | Type de construction de l'appareil | appareil encastré |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V | Adapté à une fixation sur sol | Non |
| Courant permanent nominal Iu | 16 A | Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Nombre de positions de commutation | 4 | Appareil complet dans un boîtier | Non |
| Avec position 0 | Oui | Finition de l'élément d'actionnement | clé |
| Avec retour automatique à la position 0 | Non | Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
| | | Classe de protection (IP), face avant | IP40 |