



Détecteur de mouvement - fixation murale - IR - 140° sur 8 m

REF. 0 489 45

Niveau   

52,60€ Prix conseillé TTC

VUE D'ENSEMBLE

Permet la commande automatique d'une source lumineuse par détection de mouvement dans sa zone de surveillance.

- ✓ Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
- ✓ S'installe directement sur le mur en saillie
- ✓ Détection infrarouge 140°, portée 8 m
- ✓ Allumage et extinction automatiques
- ✓ Réglage manuel par potentiomètre (sur le produit) du seuil de luminosité et de la temporisation
- ✓ Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Saillie
Champ de détection	140°
Portée de détection	8 m