

## Support universel 1 poste pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm

REF. 0 109 13

DLP

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Support universel pour montage d'appareillage entraxe 60mm sur goulotte monobloc avec couvercle 85mm

- Support 1 poste pour montage d'appareillage sur goulotte DLP monobloc
- Dimensions plaque :
  - largeur 90mm
  - longueur 130mm
- Plaque de finition blanc
- Support gris

### Les + installation

Support enclipsable et juxtaposable, livré avec une plaque de finition

### Les + utilisation

Permet le montage d'appareillage Mosaic, Céliane, Plexo ou autre appareillage entraxe 60m sur la goulotte monobloc avec couvercle de 85mm

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couleur	blanc
Nombre d'unités	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Sens de montage	horizontal	Transparent	Non
Nombre d'unités, horizontales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Classe de protection (IP)	IP40
Montage encastré	Non	Résistance aux chocs	IK07
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	autre
Adapté à un canal d'allège	Oui	Largeur	130 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	90 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	5.5 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 60 °C
Qualité du matériau	autre	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement de surface	non traité	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Finition de la surface	brillant		