



## Disjoncteur DX<sup>3</sup> 25kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 10A - courbe Z - 1 module

REF. 4 099 01

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.229 dm <sup>3</sup>
Poids	150 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Unipolaires 230/400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou câblage traditionnel
- Vis/vis
- In : 10 A
- Nombre de modules : 1

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 25 kA - courbe Z - protection des départs

- Seuil magnétique très faible de 2,4 à 3,6 In permettant la protection des circuits électroniques
- Pouvoir de coupure :
- 25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
- Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Les disjoncteurs 2P/3P et 4P s'associent aux blocs différentiels adaptables